


SuperFlush und HyFlush

Innovative Zylinderspüleinrichtung

Während der Abschlämmung wirbelt ein druckverstärkter Wasserstrahl Härtebildner vom Zylinderboden auf und sorgt so für ein verbessertes Austragen der verkleinerten und aufgewirbelten Ablagerungen. Die Zylinderspüleinrichtung SuperFlush ist in den **FlexLine** Ausführungen **FLH** und **FLP** bereits **serienmäßig** integriert. Für die **StandardLine (SLE, SLH)** und die **FlexLine** Ausführung **FLE** ist der SuperFlush optional als **Einbau- oder Nachrüstset** erhältlich.

SuperFlush kann Zylinderstandzeiten deutlich verlängern

Bei einer Gesamthärte von 9,5 °dH (Carbonathärte 6,5 °dH) wurde z. B. eine Verdopplung erreicht.*



① Doppelmagnetventil mit Verbindung zum Wassereinlass und zur SuperFlush Spezial-Düse

② Spezial-Düse

③ Zusätzliche Turbulenzen im Zylinderwasser erhöhen die Menge der abgeschlammten Härtebildner

④ Robuste Abschläämpumpe befördert Härtebildner in den Ablauf

⑤ In der Mitte geteilter Dampfzylinder – einfach öffnen, reinigen und weiterverwenden

Noch mehr Kraft mit HyFlush

Optional mit getaktetem Wasserstrahl und noch höherer Intensität für effektiveren Spülprozess als **HyFlush** erhältlich.

* gemäß Langzeitstudie: Vergleich Dauerbetrieb mit und ohne SuperFlush.

Bestellnummern SuperFlush und HyFlush

| Gerätebezeichnung | | Bestellnummern SuperFlush Einbauoption |
|-------------------|-----------|---|
| StandardLine | FlexLine | |
| SLE02 | | WD-01-10011 |
| SLE05-10 | FLE05-10 | WD-03-10011 |
| SLE15-30 | FLE15-25 | WD-04-10011 |
| SLE45-65 | FLE30-65 | WD-07-10011 |
| | FLE80-130 | 2 x WD-07-10011 |
| SLH03-09 | | WD-03-10015 |
| SLH15-25 | | WD-04-10015 |
| SLH40-50 | | WD-06-10015 |
| | FLH06-100 | serienmäßig |
| | FLP05-50 | serienmäßig |

| Gerätebezeichnung | | Bestellnummern SuperFlush Nachrüstsatz |
|-------------------|------------|---|
| StandardLine | FlexLine | |
| SLE02 | | WD-01-10001 |
| SLE05-10 | FLE05-10 | WD-03-10001 |
| SLE15-30 | FLE15-25 | WD-04-10001 |
| | FLE30-40 | WD-05-10001 |
| SLE45-65 | FLE50-65 | WD-06-10001 |
| | FLE80 | 2 x WD-05-10001 |
| | FLE100-130 | 2 x WD-06-10001 |
| SLH03-09 | | WD-03-10005 |
| SLH15-25 | | WD-04-10005 |
| SLH40-50 | | WD-06-10005 |
| | FLH06-100 | serienmäßig |
| | FLP05-50 | serienmäßig |

| Gerätebezeichnung | | Bestellnummern HyFlush Einbauoption |
|-----------------------------|--|--|
| FlexLine | | |
| FLE05-10 | | WD-03-10013 |
| FLE15-25 | | WD-04-10013 |
| FLE30-65 | | WD-07-10013 |
| FLE80-130 | | WD-07-10016 |
| FLH03-09 | | WD-03-10014 |
| FLH15-25 | | WD-04-10014 |
| FLH30-50 | | WD-07-10014 |
| FLH80-100 | | WD-06-10014 |
| FLP05-25, nicht für Process | | WD-08-10014 |
| FLP30-50, nicht für Process | | WD-08-10015 |

Ihr HygroMatik-Team berät Sie gerne.

T +49 4193 895-0 · hy@hygromatik.de · www.hygromatik.com